

Molino Mezclador Abierto Para Trituradora De Caucho Molino De Dos Rodillos De Tipo Abierto

Número de artículo: RPM-04



Introducción

La máquina procesadora de caucho está diseñada para la mezcla y dispersión de polímeros de alto peso molecular como caucho, materias primas plásticas, pigmentos, masterbatches, etc.

[Aprende más](#)

Modelo No.	RPM-04A	RPM-04B	RPM-04C
Velocidad del rodillo	Velocidad fija	Variador de frecuencia simple	Variador de frecuencia doble
Modo de control	Control PID o control por programa PLC		
Tamaño del rollo	120*350mm(o personalizado)		
Modo de calentamiento	Calefacción eléctrica / calefacción de aceite		
Modo de enfriamiento	Sin refrigeración o refrigeración por agua del grifo (opcional)		
Ajuste de la separación entre rodillos	Ajuste manual o eléctrico de la separación		
Modo de volteo	Volteo manual o automático		
Dispositivo de seguridad	Parada inversa o sistema de apertura de emergencia		
Potencia del motor	0.75KW o personalizado * 1	0.75KW o personalizado * 2	
Volumen (AxPxH)	1100*560*1150mm		
Peso (kg)	400kg	450kg	
Fuente de alimentación	3φAC380V		

Modelos especiales pueden ser diseñados y fabricados de acuerdo a los requerimientos del cliente.