

## Ventanas Ópticas

Número de artículo: cvdm-08



### Introducción

Ventanas ópticas de diamante: excepcional transparencia infrarroja de banda ancha, excelente conductividad térmica y baja dispersión en infrarrojos, para aplicaciones de ventanas de microondas y láser IR de alta potencia.

[Aprende más](#)

Diámetro:	65 mm (F150 mm bajo pedido)
espesor:	1mm
Llanura:	4um/cm
Con mayor transparencia	
Espesor:	
Tamaño:	