

Sonda De Oxígeno Para Medir La Temperatura Y El Contenido De Oxígeno Activo En El Acero Fundido

Número de artículo: KT-T02



Introducción

Optimice la fabricación de acero con nuestra sonda de oxígeno de alta precisión. Rápida, fiable y esencial para un control preciso del oxígeno y la temperatura. Mejore la calidad y la eficiencia hoy mismo.

[Aprende más](#)

Parámetros	Sonda de oxígeno medio y alto (OY-TO-HI)	Sonda de oxígeno bajo (aluminio fijo) (OY-TO-AI)
Rango de medida	10-1500ppm	1-20ppm
Reproducibilidad (desviación del potencial de oxígeno)	±3mV	±3mV
Tasa de éxito de la medición	98%	96%
Tiempo de prueba	4-8s	4-8s
Medición de temperatura	Modelo S/R/B, desviación de temperatura ±3°C	Modelo S/R/B, desviación de temperatura ±3°C