

Potente Máquina Trituradora De Plástico

Número de artículo: KT-HX



Introducción

Las potentes trituradoras de plástico KINTEK procesan de 60 a 1350 KG/H de diversos plásticos, ideales para laboratorios y reciclaje. Duraderas, eficientes y personalizables.

[Aprende más](#)

Modelo	180	250	300	400	500	600	700	800
Capacidad de trituración KG/H	60-110	160-210	215-320	270-480	420-730	470-820	580-950	670-1350
Tensión V	220/380V	380V						
Potencia del motor KW	2.2	4	5.5	7.5	11	15	22	30
Potencia del motor HP	3	5	7.5	10	15	20	30	40
Diámetro de rotación MM	195	220	220	220	250	275	310	380
Número de cuchillas	6+2	9+2	9+2	12+2	15+2	18+4	21+4	24+4
Número de cuchillas	Ninguna	12+2	15+2	18+2	21+2	27+4	Ninguno	Ninguno
Número de hojas planas	Ninguna	3+2	3+2	3+2	6+2	6+4	6+4	6+4
Apertura de pantalla MM	6	8	8	8	10	10	12	12
Tamaño del orificio de alimentación MM	180×180	260×180	310×220	420×250	510×280	610×310	720×420	820×470
Dimensiones totales CM	75×55×95	95×63×102	105×68×120	114×80×128	140×102×152	150×114×160	155×124×185	185×140×202
Peso de la máquina KG	125	230	320	440	580	750	1000	1450