

Bola De Cerámica De Circonio - Mecanizado De Precisión

Número de artículo: KM-G03



Introduction

La bola de cerámica de zirconia tiene las características de alta resistencia, alta dureza, nivel de desgaste de PPM, alta tenacidad a la fractura, buena resistencia al desgaste y alta gravedad específica.

[Aprende más](#)

1 mm	2.778 mm	4.763mm	6.747 mm	9,0 mm	12,7 mm	16.668 mm	25,0 mm	40 mm
1,2 mm	3,0 mm	5,0 mm	7,0 mm	9.525mm	13.494 mm	17,4625 mm	25,4 mm	50 mm
1,5 mm	3,175 mm	5.556mm	7.144 mm	10,0 mm	14 mm	18.256 mm	28 mm	
1.588 mm	3,5 mm	5.953mm	7.938mm	10.318 mm	14.288 mm	19,05 mm	28.575 mm	
2,0 mm	3.969mm	6,0 mm	8,0 mm	11,1125 mm	15,0 mm	20,0 mm	30,0 mm	
2.381 mm	4,0 mm	6,35 mm	8,5 mm	11.509 mm	15.875 mm	20.638 mm	35 mm	
2,5 mm	4,5 mm	6,5 mm	8.731 mm	12,0 mm	16,0 mm	22.225 mm	38,1 mm	