

Barra Agitadora De Ptfе/Resistente A Altas Temperaturas/Tipo Oliva/Cilíndrica/Rotor De Laboratorio/Agitador Magnético

Número de artículo: PTFE-27



Introduction

La barra agitadora de PTFE, fabricada con politetrafluoroetileno (PTFE) de alta calidad, ofrece una resistencia excepcional a ácidos, álcalis y disolventes orgánicos, junto con estabilidad a altas temperaturas y baja fricción. Ideales para su uso en laboratorio, estas barras agitadoras son compatibles con los puertos de matraces estándar, lo que garantiza la estabilidad y la seguridad durante las operaciones.

[Aprende más](#)

A(6*10mm)	A(7*15mm)	A(8*20mm)	A(9*25mm)	A(10*30mm)
A(12*35mm)	A(15*40mm)	A(16*50mm)	A(17*60mm)	A(18*70mm)
B(3*6mm)	B(5*10mm)	B(6*15mm)	B(8*20mm)	B(8*25mm)
B(9*28mm)	B(8*30mm)	B(9*35mm)	8*40 mm	8*45 mm
B(10*50mm)	B(9*56mm)	B(10*60mm)	B(10*70mm)	B(10.5*100mm)
C(3*5mm)	C(3*7mm)	C(3*9mm)	C(5*10mm)	C(6*15mm)
C(6*20mm)	C(9*56mm)	C(7*25mm)	C(7*30mm)	C(8*35mm)
C(8*40mm)	C(8*45mm)	C(8*50mm)	C(10*60mm)	C(10*70mm)
C(10*80mm)	C(10*100mm)	Cruz(3*10mm)	Cruz(8*15mm)	Cruz(9*20mm)
Cruz(10*25mm)	Cruz(10*30mm)	Cruz (10*35mm)	Cruz (11*40mm)	Cruz (13*50mm)
Triángulo(10*10*25mm)	Triángulo (13*13*40 mm)	Triángulo (15*15*50 mm)	Ocho dientes (5.5*42mm)	Ocho dientes(5.2*42mm)
Esférica(12*12mm)	Rojo(8*25mm)	Amarillo(8*25mm)	Azul (8*25 mm)	Negro(8*25mm)