

## Molde De Prensa Anular

Número de artículo: PMO



### Introducción

Las matrices de prensado anulares, también conocidas como matrices de prensado circulares, son componentes integrales en diversos procesos industriales y de laboratorio.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PMQ	
Forma de la muestra		
Calentamiento de la matriz	Aleación de acero para herramientas :Cr12MoV	
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62	
Tamaño de la muestra	Φ7-3[Φ10-5][Φ20-10 mm M)	Φ30-10[Φ50-20mm (d)
Profundidad de la cavidad	40mm (N)	45 (d)
Dimensiones	Φ53*120mm (L*H)	Φ72*100mm[Φ88*120(D*L)
Peso	1.4Kg	3.5kg[5kg
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo		