

Electrodo De Disco Giratorio (Disco De Anillo) Rrde / Compatible Con Pine, Als Japonés, Metrohm Suizo De Carbono Vítreo Y Platino

Número de artículo: ELER



Introducción

Mejore su investigación electroquímica con nuestros electrodos de disco y anillo giratorios. Resistentes a la corrosión y personalizables a sus necesidades específicas, con especificaciones completas.

[Aprende más](#)

Nº de producto	Nombre del producto	Longitud (mm)	Diámetro exterior del aislante (mm)	Dimensiones del anillo Diámetro exterior/interior (mm)	Diámetro del disco (mm)
RDE					
RDE0111	Electrodo RDE GC/Carbono vítreo	50	15	--	5.0
RDE0112	Electrodo RDE Pt/Platino	50	15	--	5.0
RDE0113	Electrodo RDE Au/Oro	50	15	--	5.0
RDE0114	Electrodo RDE Cu/Cobre	50	15	--	5.0
RDE0115	Electrodo RDE Pd/Paladio	50	15	--	5.0
RDE0116	Electrodo RDE Ti/Titanio	50	15	--	5.0
RDE0211	Electrodo RDE con aislante de PTFE/GC	50	15	6.0	5.0
RDE0212	Electrodo RDE con aislante de PTFE/Pt	50	15	6.0	5.0
RDE0213	Electrodo RDE con aislante de PTFE/Au	50	15	6.0	5.0
RRDE					
RRDE0311	RRDE con aislante de PTFE/Disco GC + Anillo Pt	50	15	7.92 / 6.25	5.61
RRDE0312	RRDE Disco Pt + Anillo Pt	50	15	7.92 / 6.25	5.61
RRDE0313	RRDE Disco Au + Anillo Pt	50	15	7.92 / 6.25	5.61

Nº de producto	Nombre del producto	Longitud (mm)	Diámetro exterior del aislante (mm)	Diámetro del disco (mm)
RDE				
RDE1111	Electrodo RDE GC/Carbono vítreo	35	12	5.0
RDE1112	Electrodo RDE Pt/Platino	35	12	5.0
RDE1113	Electrodo RDE Au/Oro	35	12	5.0

Nº de producto	Nombre del producto	Longitud (mm)	Diámetro exterior del aislante (mm)	Dimensiones del anillo Diámetro exterior/interior (mm)	Diámetro del disco (mm)
Nº de producto	Nombre del producto	Longitud (mm)	Diámetro exterior del aislante (mm)	Diámetro del disco (mm)	
Nº de producto	Nombre del producto	Longitud (mm)	Diámetro exterior del aislante (mm)	Dimensiones del anillo Diámetro exterior/interior (mm)	Diámetro del disco (mm)
Nº de producto	Nombre del producto	Longitud (mm)	Diámetro exterior del aislante (mm)	Diámetro exterior especial del aislante (mm)	Diámetro del disco (mm)

RDE1114	Electrodo RDE Cu/Cobre	35	12	5.0	
RDE1115	Electrodo RDE Pd/Paladio	35	12	5.0	
RDE1116	Electrodo RDE Ti/Titanio	35	12	5.0	
RDE1211	Electrodo RDE con aislante de PTFE/GC	35	12	5.0	
RDE1212	Electrodo RDE con aislante de PTFE/Pt	35	12	6.0	
RDE1213	Electrodo RDE con aislante de PTFE/Au	35	12	6.0	

Nº de producto	Nombre del producto	Longitud (mm)	Diámetro exterior del aislante (mm)	Dimensiones del anillo Diámetro exterior/interior (mm)	Diámetro del disco (mm)
RDE					
RDE0121	Electrodo RDE GC/Carbono vítreo	25	12	--	3.0
RDE0122	Electrodo RDE GC/Carbono vítreo	25	12	--	5.0
RDE0123	Electrodo RDE Pt/Platino	25	12	--	3.0
RDE0124	Electrodo RDE Au/Oro	25	12	--	3.0
RDE0125	Electrodo RDE Cu/Cobre	25	12	--	3.0
RDE0126	Electrodo RDE Pd/Paladio	25	12	--	3.0
RDE0127	Electrodo RDE Ti/Titanio	25	12	--	5.0
RDE0221	Electrodo RDE con aislante de PTFE/GC	25	12	4.0	3.0
RDE0222	Electrodo RDE con aislante de PTFE/Pt	25	12	4.0	3.0
RDE0223	Electrodo RDE con aislante de PTFE/Au	25	12	4.0	3.0

RRDE

RRDE0321	RRDE con aislante de PTFE/Disco GC + Anillo Pt	25	12	7.0 / 5.0	4.0
RRDE0322	RRDE Disco Pt + Anillo Pt	25	12	7.0 / 5.0	4.0
RRDE0323	RRDE Disco Au + Anillo Pt	25	12	7.0 / 5.0	4.0

Nº de producto	Nombre del producto	Longitud (mm)	Diámetro exterior del aislante (mm)	Diámetro exterior especial del aislante (mm)	Diámetro del disco (mm)
RDE					
RDE0131	Electrodo RDE GC/Carbono vítreo	52.5	10	--	5.0
RDE0132	Electrodo RDE Pt/Platino	52.5	10	--	5.0
RDE0133	Electrodo RDE Au/Oro	52.5	10	--	5.0
RDE0134	Electrodo RDE Cu/Cobre	52.5	10	--	5.0
RDE0135	Electrodo RDE Pd/Paladio	52.5	10	--	5.0
RDE0136	Electrodo RDE Ti/Titanio	52.5	10	--	5.0

Nº de producto	Nombre del producto	Longitud (mm)	Diámetro exterior del aislante (mm)	Dimensiones del anillo Diámetro exterior/interior (mm)	Diámetro del disco (mm)
Nº de producto	Nombre del producto	Longitud (mm)	Diámetro exterior del aislante (mm)	Diámetro del disco (mm)	
Nº de producto	Nombre del producto	Longitud (mm)	Diámetro exterior del aislante (mm)	Dimensiones del anillo Diámetro exterior/interior (mm)	Diámetro del disco (mm)
Nº de producto	Nombre del producto	Longitud (mm)	Diámetro exterior del aislante (mm)	Diámetro exterior especial del aislante (mm)	Diámetro del disco (mm)
Nº de producto	Nombre del producto	Longitud (mm)	Diámetro exterior del aislante (mm)	Dimensiones del anillo Diámetro exterior/interior (mm)	Diámetro del disco (mm)
Nº de producto	Nombre del producto	Longitud (mm)	Diámetro exterior del aislante (mm)	Diámetro exterior especial del aislante (mm)	Diámetro del disco (mm)
RDE0231	Electrodo RDE con aislante de PTFE/GC	52.5	10	6.0	5.0
RDE0232	Electrodo RDE con aislante de PTFE/Pt	52.5	10	6.0	5.0
RDE0233	Electrodo RDE con aislante de PTFE/Au	52.5	10	6.0	5.0