

# Molde De Sellado Y Desprecintado Molde De Sellado De Pilas De Botón

Número de artículo: PCKM



## Introducción

El sencillo molde de sellado y desmontaje se puede utilizar directamente en prensas de tabletas ordinarias, lo que puede ahorrar costes, es cómodo y rápido, y se puede utilizar para encapsular y desmontar pilas de botón. Se pueden personalizar otras especificaciones.

[Aprende más](#)

Especificaciones	Molde de sellado y desoldado	Molde de sellado para pila de botón-1	Molde de sellado de pilas de botón-2
Función del molde	Sellado y desprecintado	Sellado	Sellado
Presión de sellado	Generalmente entre 0,8-1,2 toneladas		
Presión de extracción	Generalmente entre 0,4 toneladas	/	
Dimensiones y peso	/	Φ60*140mm(L*H) 1.85kg	

Diagrama del tamaño del molde de sellado