

Célula Electrolytica Óptica De Ventana Lateral

Número de artículo: ELCOS



Introducción

Experimente experimentos electroquímicos confiables y eficientes con una celda electrolítica óptica de ventana lateral. Con resistencia a la corrosión y especificaciones completas, esta celda es personalizable y construida para durar.

[Aprende más](#)

Especificaciones	50 ml ~ 1000 ml
Rango de temperatura aplicable	0 ~ 60 °C
Forma de sellado	hilo
Material	vidrio + PTFE
Orificio de apertura de la celda electrolítica	Hay disponibles tres orificios para electrodos (6 mm), dos orificios para aire (3 mm), aberturas personalizadas
Especificaciones	50 ml ~ 1000 ml
Rango de temperatura aplicable	0 ~ 60 °C
Forma de sellado	hilo
Material	PTFE
Orificio de apertura de la celda electrolítica	Hay disponibles tres orificios para electrodos (6 mm), dos orificios para aire (3 mm), aberturas personalizadas