

## Molde De Prensa De Forma Especial

Número de artículo: PMT



### Introducción

Descubra los moldes de prensado de formas especiales de alta presión para diversas aplicaciones, desde cerámica hasta piezas de automoción. Ideales para el moldeo preciso y eficiente de diversas formas y tamaños.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PMT
Forma de la muestra	
Calentamiento de la matriz	Aleación de acero para herramientas :Cr12MoV
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62
Tamaño de la muestra	Φ6Φ8Φ10Φ15Φ20mm(M)
Profundidad de la cavidad	40mm (N)
Dimensiones	Φ53*120mm (L*H)
Peso	1.4Kg
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo	