

# Molino De Bolas Horizontal De Acero Inoxidable Para Polvo Seco/Líquido Revestimiento De Cerámica/Poliuretano

Número de artículo: KT-M



## Introducción

Descubra el versátil molino de bolas horizontal para polvo/líquido seco de acero inoxidable con revestimiento de cerámica/poliuretano. Ideal para las industrias cerámica, química, metalúrgica y de materiales de construcción. Alta eficiencia de molienda y tamaño de partícula uniforme.

[Aprende más](#)

Especificación	KT-M200	KT-M300	KT-M500	KT-M1000	KT-M1500	KT-M2000
Velocidad del tambor de rectificado	50	50	45	35	32	30
Potencia del motor (kw)	4	4	5.5	11	15	30
Capacidad del tambor de molienda	200L	300L	500L	1000L	1500L	2000L
Volumen de carga	90L	135L	220L	450L	700L	900L