


Celda Electrolytica Súper Sellada

Número de artículo: ELCS



Introducción

La celda electrolítica súper sellada ofrece capacidades de sellado mejoradas, lo que la hace ideal para experimentos que requieren una alta hermeticidad.

[Aprende más](#)

| | |
|---------------------------------|---|
| Especificación | 30 ml ~ 1000 ml |
| Rango de temperatura aplicable | 0 ~ 60 °C |
| forma sellada | Hilo + Delantal |
| Material | Vidrio de boro + PTFE |
| Orificio de celda electrolítica | Hay disponibles tres orificios para electrodos (6 mm), dos orificios para aire (3 mm), aberturas personalizadas |