

## Barco De Evaporación De Tungsteno

Número de artículo: LMF-TEB



### Introduction

Aprenda sobre los botes de tungsteno, también conocidos como botes de tungsteno evaporado o revestido. Con un alto contenido de tungsteno del 99,95%, estos barcos son ideales para entornos de alta temperatura y ampliamente utilizados en diversas industrias. Descubre aquí sus propiedades y aplicaciones.

[Aprende más](#)

Modelos	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Forma
#207	0.2	7	100	
#215	0.2	15	100	
#308	0.3	8	100	
#310	0.3	10	100	Fondo redondo / Fondo plano / Mariposa / Personalizable
#315	0.3	15	100	
#413	0.4	13	50	
#525	0.5	25	78	