

## Carro Para Lámpara Uv

Número de artículo: KT-P05



### Introduction

El carro de la lámpara UV está hecho de placa laminada en frío rociada con plástico y adopta una estructura de lámpara doble; es móvil, plegable y está equipado con ruedas universales, lo cual es muy cómodo de usar.

[Aprende más](#)

Modelo	KT-C-I	KT-B-I	KT-C-II	KT-B-II
Voltaje	CA220V 50Hz			
Potencia de entrada	70 VA		130VA	
Número de tubos	2x30W		4x30W	
rango de tiempo	0-120 minutos			
longitud de onda ultravioleta	253,7nm			
Intensidad de irradiación	$\geq 90\mu$ con $c\square$			
Ángulo de ajuste del brazo de la lámpara	90°, 120°, 150°			
Tamaño del embalaje exterior (mm)	1160x410x370			
Peso	18 kg		24kg	