

## Horno De Porcelana Al Vacío

Número de artículo: KT-DV10



### Introducción

Obtenga resultados precisos y confiables con el horno de porcelana al vacío de KinTek. Adecuado para todos los polvos de porcelana, cuenta con función de horno de cerámica hiperbólica, aviso de voz y calibración automática de temperatura.

[Aprende más](#)

Velocidad de calentamiento	200 °C/min máx. (392°F /minuto)
Temperatura máxima	1200 °C máx. (2283 °F)
Tiempo máximo de mantenimiento de la temperatura	2 horas
Nivel de vacío	1-101%
Suministro de energía eléctrica	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
Corriente nominal	14,5 amperios a 110 V 7,0 amperios a 230 V
Potencia nominal de salida	máximo 1500w
Dimensión	27 cm de alto x 36 cm de ancho x 53 cm de profundidad
Diámetro de la cámara de cocción	9 cm (3,5")
Peso neto	20Kg
Peso con paquete	23,5 kg