

# Esterilizador De Vapor A Presión Vertical (Tipo Automático Con Pantalla De Cristal Líquido)

Número de artículo: KT-C04



## Introducción

El esterilizador vertical automático con pantalla de cristal líquido es un equipo de esterilización de control automático, confiable y seguro, que se compone de un sistema de calefacción, un sistema de control por microcomputadora y un sistema de protección contra sobrecalentamiento y sobretensión.

[Aprende más](#)

| Modelo                                 | KT-35HD               | KT-50HD             | KT-75HD             | KT-100HD        |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Volumen de la cámara de esterilización | 35L ø318×450mm        | 50L ø340×550mm      | 75L ø400×600mm      | 100L ø440×650mm |
| Estrés laboral fijo                    | 0.22Mpa               |                     |                     |                 |
| Temperatura nominal de trabajo         | 134°C                 |                     |                     |                 |
| Presión de trabajo                     | 0.25Mpa               |                     |                     |                 |
| Uniformidad Térmica                    | ≤±1°C                 |                     |                     |                 |
| Rango de selección de tiempo           | 0-99min/0-99hora59min |                     |                     |                 |
| Rango de selección de temperatura      | 1-134 °C              |                     |                     |                 |
| Tensión de alimentación/alimentación   | 1X2.5KW/AC220V 50HZ   | 2X2.5KW/AC220V 50HZ | 3X2.5KW/AC220V 50HZ |                 |
| Dimensiones (mm)                       | 470×450×1020          | 520×490×1150        | 550×530×1180        | 580×560×1290    |
| Volumen de transporte (mm)             | 540×540×1140          | 580×580×1250        | 610×610×1280        | 640×640×1360    |
| Peso Bruto peso neto                   | 81Kg/63Kg             | 94Kg/74Kg           | 113Kg/93Kg          | 125Kg/105Kg     |