

Molino De Disco Vibratorio Pequeña Máquina De Molienda De Laboratorio

Número de artículo: KT-JZ



Introducción

Descubra el versátil molino de discos vibrantes para una molienda eficaz en el laboratorio. Ideal para geología, metalurgia, biología y mucho más. ¡Explora ahora!

[Aprende más](#)

Número de serie	Modelo	Alimentación (mm)	Descarga (malla)	Cantidad de carga (g)	Cantidad	Tensión (V)	Tensión de la olla (kW)	Dimensiones (LxAxA, mm)	Peso (kg)
1	JZGJ-50-1		80-300	50	1	220	0.18	300x300x400	45
2	JZGJ-50-1D		80-300	80-300	1	220	0.18	300x300x400	45
3	JZGJ-80-1		80-300	80	1	220	0.25	380x380x600	65
4	JZGJ-80-1D		80-300	80	1	220	0.25	380x380x600	65
5	JZGJ-80-2		80-300	80x2	2	220	0.25	380x380x600	80
6	JZGJ-80-2D		80-300	80x2	2	220	0.25	380x380x600	80
7	JZGJ-100-1		80-300	100	1	380	1.1	540x520x780	130
8	JZGJ-100-1D		80-300	100	1	380	1.1	540x520x780	130
9	JZGJ-100-2		80-300	100x2	2	380	1.1	540x520x780	160
10	JZGJ-100-2D		80-300	100x2	2	380	1.1	540x520x780	160
11	JZGJ-100-3		80-300	100x3	3	380	1.5	550x600x850	200
12	JZGJ-100-3D		80-300	100x3	3	380	1.5	550x600x850	200
13	JZGJ-100-4		80-300	100x4	4	380	2.2	600x550x850	210
14	JZGJ-100-4D		80-300	100x4	4	380	2.2	600x550x850	210
15	JZGJ-100-6		80-300	100x6	6	380	2.2	700x650x900	250
16	JZGJ-100-6D		80-300	100x6	6	380	2.2	700x650x900	250
17	JZGJ-100-7		80-300	100x7	7	380	2.2	700x650x900	260
18	JZGJ-100-7D		80-300	100x7	7	380	2.2	700x650x900	260
19	JZGJ-200-1		80-300	200	1	380	1.5	540x520x780	180
20	JZGJ-200-1D		80-300	200	1	380	1.5	540x520x780	180

Número de serie	Modelo	Alimentación (mm)	Descarga (malla)	Cantidad de carga (g)	Cantidad	Tensión (V)	Tensión de la olla (kW)	Dimensiones (LxAxA, mm)	Peso (kg)
21	JZGJ-200-2		80-300	200x2	2	380	1.5	550x600x850	210
22	JZGJ-200-2D		80-300	200x2	2	380	1.5	550x600x850	210
23	JZGJ-200-3		80-300	200x3	3	380	2.2	700x650x900	220
24	JZGJ-200-3D		80-300	200x3	3	380	2.2	700x650x900	220
25	JZGJ-400-1		80-300	400	1	380	1.5	600x550x850	190
26	JZGJ-400-1D		80-300	400	1	380	1.5	600x550x850	190
27	JZGJ-1000-1D		80-300	1000	1	380	2.2	700x650x900	260
28	JZGJ-100-1DB		80-300	100	1	380	1.1	700x520x800	170
29	JZGJ-100-2DB		80-300	100x2	2	380	1.1	700x520x800	180
30	JZGJ-100-3DB		80-300	100x3	3	380	2.2	1000x580x900	210
31	JZGJ-100-4DB		80-300	100x4	4	380	2.2	1000x580x900	240
32	JZGJ-200-1DB		80-300	200	1	380	1.5	700x520x800	190