

# Planta De Pirólisis De Residuos Plásticos

Número de artículo: WPRE



## Introduction

Este dispositivo es calentado por un horno de calentamiento rotatorio horizontal, que se puede utilizar para una producción continua y capacidad de procesamiento; 20-30 toneladas/día pueden procesar aceite de neumáticos para producir diésel y subproductos.

[Aprende más](#)

Modelo	Rendimiento diario	Continuo
LL-10	10 toneladas/día	Continuo
LL-20	20 toneladas/día	Continuo
LL-30	30 toneladas/día	Continuo
LL-50	50 toneladas/día	Continuo
LL-100	100 toneladas/día	Continuo