

Xrd Trituradora De Difracción De Rayos X

Número de artículo: KT-XRD180



Introduction

KT-XRD180 es una trituradora horizontal multifuncional en miniatura de sobremesa especialmente desarrollada para la preparación de muestras de análisis de difracción de rayos X (DRX).

[Aprende más](#)

Muestras de aplicación	fino dureza baja a media quebradizo seco o de baja viscosidad
Tipo de procesamiento	Molienda Mezcla
Tamaño máximo de inyección	< 0,5 mm
Granulometría de la muestra	< 1 um
Número de jarras del molino de bolas	1
Volumen del tarro de molienda	180 ml 100 ml 50 ml
Número de columnas de molienda	42
Tipo de bolas	Cilíndrico Esférico
Material de la jarra de molienda	Zirconia Carburo de tungsteno
Método de molienda	Molienda en seco Molienda en húmedo
Número de rodillos de goma	2 piezas
Velocidad máxima	1800 r/min
Peso neto	28 kg
Dimensiones	260*250*140 mm
Clase de protección	IP65
Norma	CE